

Garant**CCGW 120408 FN, MKD, Vágóél kivitel: NL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265936 NL
GTIN	4062406095888
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

MKD - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek. Élalak hosszú forgácsú színes- és könnyűfémekhez.

Felhasználás:

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

Ajánlás:

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

Műszaki leírás

Minőség	MKD
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 1600 m/min
Előtolás f	0,005 - 0,1 mm/ford,
Szerszámanyag	MKD
Vágóél kivitel	NL

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a _p	0,01 - 0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CCGW 120408 FN
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz