

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 7/16-20****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130040 7/16-20 |
| GTIN           | 4062406043773  |
| Razred artikla | 10N            |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 11,112 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 9,9 mm

**Tehnički opis**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Broj oštrica Z         | 3         |
| Rezni materijal        | HSS E     |
| Ukupna duljina L       | 110 mm    |
| Ø navoja               | 11,112 mm |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 9 mm      |
| Broj steznih utora     | 3         |
| Standard               | DIN 376   |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Dubina navoja              | 27,78 mm                             |
| Nagib navoja               | 1,27 mm                              |
| Ø osnovne rupe             | 9,9 mm                               |
| Navoji po colu             | 20                                   |
| 4-kutna drška □            | 7 mm                                 |
| Vrsta navoja               | UNF                                  |
| Veličina navoja            | 7/16-20 UNF                          |
| Prevlaka                   | bez prevlake                         |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | C                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe              |
| Smjer rezanja              | desni                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrdla za navoje                     |