

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 3/8-16****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 130040 3/8-16 |
| GTIN | 4062406043728 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 9,525 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 7,95 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------|
| Broj steznih utora | 3 |
| Ø navoja | 9,525 mm |
| Navoji po colu | 16 |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Nagib navoja | 1,588 mm |
| Ukupna duljina L | 100 mm |
| Ø drške D _s | 10 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Rezni materijal | HSS E |
| 4-kutna drška □ | 8 mm |
| Ø osnovne rupe | 7,95 mm |
| Standard | DIN 371 |
| Dubina navoja | 23,83 mm |
| Vrsta navoja | UNC |
| Veličina navoja | 3/8-16 UNC |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepo rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni urezник za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrđla za navoje |