

**Garant****VCGW 160408 FN, MKD, Vágóél kivitel: NK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	266000 NK
GTIN	4062406096304
Árucikk kategória	21L

**Leírás****Kivitel:**

**MKD** - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek. Élalak rövid forgácsú színes- és könnyűfémekhez.

**Felhasználás:**

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

**Ajánlás:**

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 1000 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	MKD
Vágóél kivitel	NK

Előtolás f	0,005 - 0,08 mm/ford,
Szerszámanyag	MKD
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	VCGW 160408 FN
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz