

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 15/16-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 15/16-20
GTIN	4062406046538
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 23,812 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 22,7 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	18 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	22,7 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Navoji po colu	20
Ø navoja	23,812 mm

Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	160 mm
Dubina navoja	59,53 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	15/16-20 UNEF LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje