

Garant

Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.3/16-12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130041 1.3/16-12
GTIN	4062406046811
Razred artikla	10N

Opis

Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 30,162 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 22 mm

4-kutna drška □: 18 mm

Ø osnovne rupe: 28,2 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	2,117 mm
Ø navoja	30,162 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	22 mm
Dubina navoja	75,4 mm
Navoji po colu	12
Broj steznih utora	4

4-kutna drška □	18 mm
Broj oštrica Z	4
Ø osnovne rupe	28,2 mm
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	180 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.3/16-12 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje