

**Garant**
**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.5-40**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 NO.5-40
GTIN	4062406045531
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 3,175 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,59 mm

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	2,59 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	3,5 mm
Navoji po colu	40
4-kutna drška □	2,7 mm
Standard	DIN 371

Dubina navoja	7,9 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,635 mm
Ø navoja	3,175 mm
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	5-40 UNC LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje