

**Garant**
**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1.15/16-8**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1.15/16-8
GTIN	4062406049836
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 49,212 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 46,2 mm

**Tehnički opis**

4-kutna drška □	32 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	40 mm
Ø osnovne rupe	46,2 mm
Ø navoja	49,212 mm
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	3,175 mm
Navoji po colu	8

Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	123 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.15/16-8 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje