

Garant**Simító maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 16/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212534 16/3
GTIN	4062406098193
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Precíziós simító maró **különösen hatékony elősimító és simító megmunkáláshoz**. A módosított Wiper geometriának köszönhetően **csiszolási kivitelű felületminőségekhez** alkalmas. **Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásnak és a nagy fogankénti előtolásnak** köszönhetően.

Felhasználás:

Jellemző szerszám a süllyeszték- és formagyártás területén.

Figyelem:

GARANT TQ nyomaték csavarhúzó **211750 sz. 1,0 méret** a **674252 sz. 7IP méretű** pengével.

Műszaki leírás

Teljes hossz L _{ges}	23 mm
belső hűtés	igen
Vágóélek száma Z	3
Hozzávaló váltólapka	CPHX 0602..
Vágóél Ø D _c	16 mm
Felfogó menet M	M8
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2,5 mm
$\varnothing D_2$	13 mm
Váltólapka csavar készlet	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró