

Garant**Simító maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212534 25/5
GTIN	4062406098711
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Precíziós simító maró **különösen hatékony elősimító és simító megmunkáláshoz**. A módosított Wiper geometriának köszönhetően **csiszolási kivitelű felületminőségekhez** alkalmas. **Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásnak és a nagy fogankénti előtolásnak** köszönhetően.

Felhasználás:

Jellemző szerszám a süllyeszték- és formagyártás területén.

Figyelem:

GARANT TQ nyomaték csavarhúzó **211750 sz. 1,0 méret** a **674252 sz. 7IP méretű** pengével.

Műszaki leírás

Ø D ₂	21 mm
Hozzávaló váltólapka	CPHX 0602..
Felfogó menet M	M12
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Váltólapka csavar készlet	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm

Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	2,5 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró