

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1.13/16-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1.13/16-8
GTIN	4062406049720
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 46,04 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 43 mm

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	29 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Ø osnovne rupe	43 mm
Broj steznih utora	4
Standard	DIN 376
Nagib navoja	3,175 mm

Ø navoja	46,04 mm
Navoji po colu	8
Dubina navoja	115,1 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	36 mm
Broj oštrica Z	4
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.13/16-8 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje