

**Garant****Simító maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212542 52/7
GTIN	4062406098674
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós simító maró **különösen hatékony elősimító és simító megmunkáláshoz**. A módosított Wiper geometriának köszönhetően **csiszolási kivitelű felületminőségekhez** alkalmas. **Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásnak és a nagy fogankénti előtolásnak** köszönhetően.

**Felhasználás:**

Jellemző szerszám a süllyeszték- és formagyártás területén.

**Figyelem:**

GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó **211750 sz. 3,8 méret** a **674252 sz. 15IP méretű** pengével.

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	52 mm
Vágóélek száma Z	7
belső hűtés	igen

Hozzávaló váltólapka	CPHX 09T3..
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	3 mm
Felfogó furat $\varnothing$	22 mm
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró