

Garant**Simító maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 42/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212542 42/5
GTIN	4062406098667
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Precíziós simító maró **különösen hatékony elősimító és simító megmunkáláshoz**. A módosított Wiper geometriának köszönhetően **csiszolási kivitelű felületminőségekhez** alkalmas. **Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásnak és a nagy fogankénti előtolásnak** köszönhetően.

Felhasználás:

Jellemző szerszám a süllyeszték- és formagyártás területén.

Figyelem:

GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó **211750 sz. 3,8 méret** a **674252 sz. 15IP méretű** pengével.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	5
Vágóél Ø D _c	42 mm
belső hűtés	igen
Hozzávaló váltólapka	CPHX 09T3..
Teljes hossz L _{ges}	40 mm

Váltólapka csavar készlet	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	3 mm
Felfogó furat \varnothing	16 mm
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró