

**Garant****CPHX 060210 ER, HB7705, Típus: HART**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212558 HART
GTIN	4062406099176
Árucikk kategória	21A

## Leírás

### Kivitel:

Körfutási pontosság  $\pm 0,020$  mm.

- **Továbbfejlesztett Wiper geometriás váltólapkák hatékonyabb megmunkálási folyamathoz a süllyeszték- és formagyártás területén.**
- **Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásoknak és a nagy fogankénti előtolásnak köszönhetően.**
- **Marólapkák radiális és axiális Wiper geometriához.**

### Ajánlás:

Tisztán síkmarási műveleteknél a  $V_c$  értéket 30%-kal csökkentse.

### Figyelem:

Alkalmazási irányértékek:  $a_e$  0,2 mm.

Az  $L_{wa}$  az axiális Wiper hosszt adja meg.

Az  $L_{wr}$  a radiális Wiper hosszt adja meg.

Előtolás  $f_z$  < 65 HRC acélban: 0,15 mm

Lapvastagság S: 2.38 mm

## Műszaki leírás

Típus	HART
-------	------

Sarokrídus	1 mm
Lapvastagság S	2.38 mm
Váltólapka ISO kód	CPHX 060210 ER
Minőség	HB7705
Szerszámanyag	HM
Wiper hossza axiálisan	0,5 mm
Wiper hossza radiálisan	0,8 mm
Vágóél rídus $R_1$	1 mm
Előtólás $f_z < 65$ HRC acélban	0,15 mm
Cserék / élek száma	2
Bevonat	TiC
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz