

Garant**Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, tip: 1/4-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1/4-20
GTIN	4062406048044
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,11 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	15,9 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	7 mm
Navoji po colu	20
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	5,11 mm
4-kutna drška □	5,5 mm

Nagib navoja	1,27 mm
Ø navoja	6,35 mm
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	80 mm
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	1/4-20 UNC
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje