

Garant**Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, tip: 1/4-24****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 130045 1/4-24 |
| GTIN | 4062406048037 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,35 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------|
| Ø navoja | 6,35 mm |
| Ø drške D _s | 7 mm |
| Standard | DIN 371 |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Navoji po colu | 24 |
| Nagib navoja | 1,058 mm |
| Rezni materijal | HSS E |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Broj steznih utora | 3 |
| Dubina navoja | 15,9 mm |
| Ukupna duljina L | 80 mm |
| 4-kutna drška □ | 5,5 mm |
| Ø osnovne rupe | 5,35 mm |
| Vrsta navoja | UNS |
| Veličina navoja | 1/4-24 UNS |
| Prevlaka | TiN |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni urezник za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |