

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261326 10/07
GTIN	4062406100421
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	125 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Kés ISO kódja	E10K SVJCR/L07
Beállítási szög κ	142 fok
Nyak szélessége L ₄	6,3 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Fejhossz L ₁	18 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Középtolódás L ₃	1,5 mm
Lapkaméret	7 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	8×D
Szerszámananyag	HM
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés