

**Garant**
**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1/2-13**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1/2-13
GTIN	4062406048365
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 13

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 10,73 mm

**Tehnički opis**

Dubina navoja	31,75 mm
Nagib navoja	1,953 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	13
Ø navoja	12,7 mm
4-kutna drška □	9 mm

Ø osnovne rupe	10,73 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	11 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	1/2-13 UNC
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje