

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1.7/8-20

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 1.7/8-20
GTIN	4062406049737
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 47,625 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 46,42 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	46,42 mm
Ø drške D _s	36 mm
4-kutna drška □	29 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Broj steznih utora	4
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	250 mm

Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	119 mm
Ø navoja	47,625 mm
Navoji po colu	20
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.7/8-20 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje