



## Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM\*\*\* „2 in 1“, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 230X8mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	560110 230X8
GTIN	9003170020442
Árucikk kategória	53T

### Leírás

#### Kivitel:

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° - 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Agresszív nagyoló csiszolótárcsa (alacsonyabb Q keménységi fok) **univerzális használathoz INOX-hoz és acélhoz** nagy leválasztási teljesítménnyel és élettartammal.

Agresszív nagyteljesítményű kivitel **lényegesen hosszabb élettartammal**. A meghatározott, lekerekített élek kényelmes csiszolási folyamatot tesznek lehetővé. Elkerülhető a véletlen beszúrás. **Specifikáció: A24Q-BFX.**

### Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
---------	----------

Maximális fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>
Tárcsaszélesség	8 mm
Tárcsa Ø	230 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A24Q-BFX
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		