

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: NO.1-64****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 NO.1-64
GTIN	4062406047696
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 64

Ø navoja: 1,854 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,5 mm

**Tehnički opis**

4-kutna drška □	2,1 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 371
Broj steznih utora	2
Ukupna duljina L	45 mm
Broj oštrica Z	2

Ø osnovne rupe	1,5 mm
Ø navoja	1,854 mm
Nagib navoja	0,399 mm
Dubina navoja	4,635 mm
Navoji po colu	64
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	1-64 UNC
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje