

**Garant****Marólapka Ø 16 mm tompa kúpos, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212776 HART
GTIN	4062406103170
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

Előtolás  $f_z$  acélban < 60 HRC: 0,08 mm

Minőség: HB7705

**Műszaki leírás**

Típus	HART
Minőség	HB7705
Sarokrádiusz	1 mm
Szerszámanyag	HM
Wiper rádiusz axiálisan	16 mm
Wiper rádiusz radiálisan	32 mm
Vágóél rádiusz $R_1$	1 mm

Élhossz $L_c$	8 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 60 \text{ HRC}$	0,08 mm
Cserék / élek száma	1
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz