



Racsnis kábelvágó acél erősítéses kábelekhöz (SWA kábel) VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 315mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	731260 315
GTIN	4003773078579
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Precíziósan köszörült élek és indukciósan edzett vágóélek.

1000 V-ig szigeteléssel DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Felhasználás:

Acél erősítéses kábelek (SWA kábel) vágásához egy- és kétkezes használatl. Ideális szűk helyviszonyok esetén.

Alapanyag:

Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett.

Opcionális tartozék:

Tartalék lengőkés 731251 sz.

Figyelem:

ACSR kábelek és drótkötelek vágásához nem alkalmas.

Műszaki leírás

Teljes hossz	315 mm
Vágási teljesítmény	380 mm ²
Max. vágásteljesítmény Ø	45 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat

Alapanyag	Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
Racsnifunkció	igen
Termékfajtája	Olló

Tartozék

Lengőkés SWA racsnis kábelvágóhoz csavarral és anyával
Típus 315

731251 315