

**Garant****Szinkronizált szerszámfej ER25-höz, Menetfúró szár Ø d2: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338185 8
GTIN	4062406102104
Árucikk kategória	31P

**Leírás****Kivitel:**

- Menetfúrás ill. formázás szinkronorsós gépeken.
- Minimális hosszkiegyenlítés: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.
- Szorítópatronos befogókhoz és meghajtott szerszámokhoz ISO 15488 (DIN 6499) szerint.
- Bal- és jobbmenethez alkalmas.

**Kivitel reklámszöveg:**

- Minimális hosszkiegyenlítés: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.

**Alkalmazható:**

ER szinkronbefogók 338180 sz.

**Műszaki leírás**

Szár négyszög	6,2 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	30 mm
Menetfúró szár Ø d <sub>2</sub> DIN 374/376	M11
Menetfúró szár Ø d <sub>2</sub> DIN 371	M8
Ø D <sub>2</sub>	19 mm
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral

Termék fajtája

Menetfúró adapter