

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: NO.4-48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 NO.4-48
GTIN	4062406047740
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 48

Ø navoja: 2,845 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,4 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Ø drške D <sub>s</sub>	3,5 mm
Standard	DIN 371
Dubina navoja	7,1 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	2,845 mm
Ø osnovne rupe	2,4 mm

Navoji po colu	48
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	56 mm
Nagib navoja	0,529 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	4-48 UNF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje