

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 5/16-24

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 5/16-24
GTIN	4062406048105
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 7,938 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D_s: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 6,9 mm

Tehnički opis

Standard	DIN 371
Broj steznih utora	3
Ø drške D _s	8 mm
Nagib navoja	1,058 mm
Dubina navoja	19,85 mm
Ø osnovne rupe	6,9 mm
Navoji po colu	24

Broj oštrica Z	3
Ø navoja	7,938 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	6,2 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	5/16-24 UNF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje