

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: NO.5-40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 NO.5-40
GTIN	4062406047771
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 3,175 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D_s: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,59 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	3,5 mm
Ø navoja	3,175 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Ø osnovne rupe	2,59 mm
Broj steznih utora	3
Navoji po colu	40
Dubina navoja	7,9 mm

4-kutna drška □	2,7 mm
Nagib navoja	0,635 mm
Standard	DIN 371
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	5-40 UNC
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje