

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: NO.10-28

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 NO.10-28
GTIN	4062406047870
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 28

Ø navoja: 4,826 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

 Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 3,95 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	4,9 mm
Ø drške D _s	6 mm
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	12,1 mm
Ukupna duljina L	70 mm
Standard	DIN 371
Broj oštrica Z	3

Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	0,907 mm
Ø osnovne rupe	3,95 mm
Navoji po colu	28
Ø navoja	4,826 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	10-28 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje