

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: NO.12-36

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 NO.12-36
GTIN	4062406047924
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 36

Ø navoja: 5,486 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,8 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	4,9 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	5,486 mm
Ø drške D _s	6 mm
Dubina navoja	13,7 mm
Ø osnovne rupe	4,8 mm
Ukupna duljina L	80 mm

Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 371
Navoji po colu	36
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	0,706 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	12-36 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje