

Garant**Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, tip: 1/2-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1/2-20
GTIN	4062406048327
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D₃: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 11,5 mm

Tehnički opis

Ø navoja	12,7 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Navoji po colu	20
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 376
Nagib navoja	1,27 mm
Dubina navoja	31,75 mm

Ø osnovne rupe	11,5 mm
Ø drške D _s	11 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	9 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	1/2-20 UNF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje