

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 15/16-12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 15/16-12
GTIN	4062406048792
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 23,812 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 21,8 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	59,53 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Ø osnovne rupe	21,8 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Ø drške D _s	18 mm
Ukupna duljina L	160 mm

Standard	DIN 376
Ø navoja	23,812 mm
Broj steznih utora	4
Navoji po colu	12
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	15/16-12 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje