

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1/4-48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1/4-48
GTIN	4062406047979
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 48

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,85 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	5,5 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	5,85 mm
Ø drške D _s	7 mm
Dubina navoja	15,9 mm
Standard	DIN 371
Nagib navoja	0,529 mm

Broj steznih utora	3
Navoji po colu	48
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	6,35 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1/4-48 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje