

Garant
Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, tip: 7/8-10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 7/8-10
GTIN	4062406048754
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 22,225 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 19,75 mm

Tehnički opis

Ø navoja	22,225 mm
Standard	DIN 376
4-kutna drška □	14,5 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	4
Ø drške D _s	18 mm
Ø osnovne rupe	19,75 mm

Navoji po colu	10
Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	55,56 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Nagib navoja	2,54 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	7/8-10 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje