



Kombinált állítású négyfokás esztergatokmány hengeres befogó, DIN 702-4, Külső Ø A / kúp: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	315635 200
GTIN	5907412202822
Árucikk kategória	36B

Leírás

Párbeszédablak szöveg:

A kombinált pofák **egyedi állítása**.

A pofák **központos** állítása.

Felhasználás:

Kombinált befogási lehetőség a két különböző pofaállítás segítségével: **a) Alappofák központos állítása (hajtás a testben); b) Rátétpofák egyedi állítása**. Így szabálytalan alakú munkadarabok úgy foghatók be, mint egy síktárcsán. A pofaállító spirálgyűrű **edzett**, a spirál oldalai és az alappofák menetoldalai **mindkét oldalon köszörültek**.

Hengeres DIN 702-4 központosító befogóval. A tokmány hátulról csavarokkal van rögzítve egy karimára és a karima az orsóra.

Szabvány:

DIN 702-4.

Alapanyag:

Öntvény

Tartalom:

1 készlet = 4 db edzett alappofa.

1 készlet = 4 db edzett átfordítható pofa (fúró- és esztergapofaként használható).

1 szorítókulcs.

Műszaki leírás

Magasság pofákkal H ₂	127 mm
Központosító Ø B	160 mm
Központosító mélység C	5 mm
Áteresztés E	55 mm
Külső Ø A	200 mm
Magasság pofák nélkül H ₁	96 mm
Szorítókulcs négyszög K	11 mm
Súly	19 kg
Osztókör F	176 mm
Szabvány	DIN 702-4
Termék fajtája	Kombinált négypofás tokmány