



Kombinált állítású négyfokás esztergatókmány rövidkúpos felfogás, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 200/5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	315645 200/5
GTIN	5907412202853
Árucikk kategória	36B

Leírás

Párbeszédablak szöveg:

A kombinált pofák **egyedi állítása**.

A pofák **központos** állítása.

Felhasználás:

Kombinált befogási lehetőség a két különböző pofaállítás segítségével: **a) Alappofák központos állítása (hajtás a testben); b) Rátétpofák egyedi állítása**. Így szabálytalan alakú munkadarabok úgy foghatók be, mint egy síktárcsán. A pofaállító spirálgyűrű **edzett**, a spirál oldalai és az alappofák menetoldalai **mindkét oldalon köszörültek**.

DIN 702-3 rövidkúpos felfogással. Tőcsavarral és peremes anyával DIN 55027 kiesztergáló fejekhez. (A DIN 55027, valamint az ISO702/III nemzetközi szabvány azonos a DIN 55022-vel (régi szabvány)). Az esztergatókmányt köztes karima nélkül, közvetlenül kell a kiesztergáló fejre felfogatni.

Szabvány:

DIN 702-3.

Alapanyag:

Öntvény

Tartalom:

1 készlet = 4 db edzett alappofa.

1 készlet = 4 db edzett átfordítható pofa (fúró- és esztergafaként használható).

1 szorítókulcs.

Műszaki leírás

Szorítókulcs négyszög K	11 mm
Kúpméret	5
Súly	19 kg
Tőcsavarok száma	4
Magasság pofák nélkül H ₁	112 mm
Külső Ø A	200 mm
Áteresztés E	55 mm
Központosító kúp B	82,575 mm
Osztókör F	104,8 mm
Tőcsavarok mérete	M10
Magasság pofákkal H ₂	143 mm
Szabvány	DIN 702-3
Termék fajtája	Kombinált négypofás tokmány