

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 5/16-40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 5/16-40
GTIN	4062406048068
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 7,938 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D_s: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 7,4 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,635 mm
4-kutna drška □	6,2 mm
Ø drške D _s	8 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	7,4 mm

Dubina navoja	19,85 mm
Ø navoja	7,938 mm
Navoji po colu	40
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	90 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	5/16-40 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje