

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: NO.8-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 NO.8-32
GTIN	4062406047818
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 4,166 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe: 3,42 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	4,166 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	63 mm
Standard	DIN 371
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	3,4 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	4,5 mm
Ø osnovne rupe	3,42 mm
Nagib navoja	0,794 mm
Dubina navoja	10,4 mm
Navoji po colu	32
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	8-32 UNC
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje