


**Garant****XDLW 09T308 TN, KU7710, Típus: GGG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212964 GGG
GTIN	4045197720573
Árucikk kategória	21H

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$

A szorítócsavart (219933 sz.) legfeljebb 2,2 Nm-rel húzza meg!

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,43 mm

Váltólapka ISO kód: XDLW 09T308 TN

Típus: GGG

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha  $a_{p\max}$ : 1,99 mm

**Műszaki leírás**

Típus	GGG
Váltólapka ISO kód	XDLW 09T308 TN
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	1,99 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	KU7710

Szerszámanyag	Kerámia
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,8 mm
Előtolás $f_z$ / fog	0,43 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
GG(G)	alkalmas	600 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		