

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: NO.8-36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 NO.8-36
GTIN	4062406047801
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 36

Ø navoja: 4,166 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe: 3,5 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	36
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 371
Nagib navoja	0,706 mm
Ø osnovne rupe	3,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	4,5 mm
Dubina navoja	10,4 mm

Ukupna duljina L	63 mm
Ø navoja	4,166 mm
Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	3,4 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	8-36 UNF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje