

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.13/16-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1.13/16-12
GTIN	4062406051952
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 46,04 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 44 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	115,1 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	44 mm
Ø drške D _s	36 mm
Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	250 mm
Rezni materijal	HSS E

4-kutna drška □	29 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Broj oštrica Z	4
Navoji po colu	12
Ø navoja	46,04 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.13/16-12 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje