

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1/2-13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1/2-13
GTIN	4062406050603
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 13

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D₃: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 10,73 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	1,953 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	110 mm
Standard	DIN 376
Navoji po colu	13
4-kutna drška □	9 mm
Rezni materijal	HSS E

Ø navoja	12,7 mm
Ø osnovne rupe	10,73 mm
Ø drške D _s	11 mm
Dubina navoja	31,75 mm
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	1/2-13 UNC LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje