

**Garant****Strojni urezник za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1/2-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1/2-16
GTIN	4062406050580
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 11,2 mm

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub>	11 mm
Standard	DIN 376
4-kutna drška □	9 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Ø navoja	12,7 mm
Navoji po colu	16
Dubina navoja	31,75 mm

Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	1,588 mm
Ø osnovne rupe	11,2 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1/2-16 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje