

Garant
Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 3.1/2-4

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130050 3.1/2-4
GTIN	4062406052850
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 4

Ø navoja: 88,9 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 82,41 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	133,35 mm
4-kutna drška □	39 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Navoji po colu	4
Ø navoja	88,9 mm
Ø drške D _s	50 mm
Nagib navoja	6,35 mm

Ø osnovne rupe	82,41 mm
Broj oštrica Z	10
Broj steznih utora	10
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	3.1/2-4 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje