



## Turbómaró STEEL fogazás – durva, HM, Típus: D1614



### Rendelési adatok

Rendelés száma	547100 D1614
GTIN	4007220003008
Árucikk kategória	55F

### Leírás

#### Kivitel:

**Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

#### Felhasználás:

**Acél és acélöntvény** megmunkálásához optimalizálva.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Gömb

Fej Ø: 16 mm

Fejhossz: 14 mm

Teljes hossz: 54 mm

Szár Ø: 6 mm

### Műszaki leírás

Alak	D1614
Fogazás finomsági foka	durva
Fogazás rövid jelölése	STEEL
Fej Ø	16 mm
Alak leírása	Gömb
Teljes hossz	54 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	14 mm

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		