

Garant**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 2.1/4-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130050 2.1/4-14
GTIN	4062406052249
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 57,15 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D₃: 45 mm

4-kutna drška □: 35 mm

Ø osnovne rupe: 55,5 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	85,73 mm
Ø navoja	57,15 mm
Ø osnovne rupe	55,5 mm
Nagib navoja	1,814 mm
Broj steznih utora	6
4-kutna drška □	35 mm
Ukupna duljina L	160 mm

Ø drške D _s	45 mm
Navoji po colu	14
Broj oštrica Z	6
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	2.1/4-14 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje