

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.3-48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 NO.3-48
GTIN	4062406049973
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 48

Ø navoja: 2,515 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,05 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	2,05 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	50 mm
Ø drške D _s	2,8 mm
Ø navoja	2,515 mm
Broj steznih utora	3

4-kutna drška □	2,1 mm
Navoji po colu	48
Nagib navoja	0,529 mm
Dubina navoja	6,29 mm
Broj oštrica Z	3
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	3-48 UNC LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje