

Garant**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 4-4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130050 4-4
GTIN	4062406053048
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 4

Ø navoja: 101,6 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D₃: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 95,11 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	12
Dubina navoja	152,4 mm
Ø navoja	101,6 mm
Ø osnovne rupe	95,11 mm
Rezni materijal	HSS
4-kutna drška □	44 mm
Nagib navoja	6,35 mm
Navoji po colu	4

Ukupna duljina L	180 mm
Ø drške D _s	56 mm
Broj oštrica Z	12
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	4-4 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje