

Garant**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 4-8****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 130050 4-8 |
| GTIN | 4062406053031 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 101,6 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 98,6 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------|
| Rezni materijal | HSS |
| Ø osnovne rupe | 98,6 mm |
| 4-kutna drška □ | 44 mm |
| Dubina navoja | 152,4 mm |
| Ø navoja | 101,6 mm |
| Broj oštrica Z | 12 |
| Nagib navoja | 3,175 mm |
| Ø drške D _s | 56 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Navoji po colu | 8 |
| Broj steznih utora | 12 |
| Ukupna duljina L | 180 mm |
| Vrsta navoja | UN |
| Veličina navoja | 4-8 UN |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |