

HOLEX**SK átalakító túske, SK / fúrótokmány kúp: 50/16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	342887 50/16
GTIN	4062406109394
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

Precíziós kivitel meredekkúpos szárral és behúzómenettel.

Meredekkúp a DIN 69871 A 1. rész szerint, befogó horonnyal és menettel a kúpvonócsaphoz.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken és meredekkúpos fúróműveken.

Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Műszaki leírás

Meredekkúp mérete	50
Fúrótokmány kúp DIN 238	B 16
Színjelölés a megfelelő szárhoz	SK 50
Belső behúzómenet	M24
Kúp Ø D	15,733 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány befogó

