

**Garant****Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 3.1/4-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130050 3.1/4-10
GTIN	4062406052744
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 82,55 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 80,25 mm

**Tehnički opis**

4-kutna drška □	39 mm
Rezni materijal	HSS
Navoji po colu	10
Ø navoja	82,55 mm
Dubina navoja	123,83 mm
Nagib navoja	2,54 mm
Ø osnovne rupe	80,25 mm
Ukupna duljina L	160 mm

Broj steznih utora	8
Broj oštrica Z	8
Ø drške D <sub>s</sub>	50 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	3.1/4-10 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje